

Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.



BG 1579.530

Сигнальные шкафчики BG

Состояние: 15.05.2024 (Источник: rittal.com/by-ru)

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE

SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



BG 1579.530 - Сигнальные шкафчики BG

Настенный корпус из листовой стали с дверью, с обзорным окном из поликарбоната. Степень защиты IP 65. Возможно крепление сигнальных модулей практически всех производителей.

Функции

Арт. №	BG 1579.530
Материал	Корпус: листовая сталь Дверь: Листовая сталь Обзорное окно: поликарбонат, 4 мм
Поверхность	Корпус и крышка: грунтовка, снаружи порошковое покрытие, структурное
Цвет	RAL 7035
Комплект поставки	Корпус с дверью Обзорное окно в двери Монтажная панель
Protection category NEMA	NEMA 12
Степень защиты IP согл. EN 60529	IP 65
IK-код	IK08
Размер	Ширина: 800 мм Высота: 300 мм Глубина: 155 мм
Размеры монтажной панели (Ш x В)	785 мм x 275 мм
Visible area	Ширина обзорного окна: 740 мм Высота обзорного окна: 190 мм Расстояние от нижнего края окна до нижнего края двери: 42 мм
Толщина материала корпуса	1,38 мм
Толщина материала двери	1,25 мм

Функции

Door hinge position	снизу
Замок	Исполнение замка: Замки Количество замков: 2 Замочный вкладыш: Двойная бородка 3 мм
Основной материал	Листовая сталь
Упаковка	1 шт.
Вес	20 кг
Код ТНВЭД	94032080
EAN	4028177262195
ETIM 7.0	EC000261
ECLASS 8.0	27180101

Одобрения

Одобрения	Lloyds Register of Shipping UL + C-UL (listed)
Объяснения	Декларация о соответствии