


Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.



HD 1671.600

Hygienic Design

Состояние: 09.05.2024 (Источник: rittal.com/by-ru)

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE


SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



HD 1671.600 - Hygienic Design Клеммная коробка HD

Корпус соответствует требованиям пищевой промышленности. По периметру прилегающий без зазоров силиконовое уплотнение между корпусом и крышкой.
Гигиеничный быстродействующий запор с шестигранной головкой



Функции

Арт. №	HD 1671.600
Исполнение	Наклон крыши вперед 3°
Материал	Корпус и крышка: нержавеющая сталь 1.4301 (AISI 304) 1,5 мм Монтажный уголок: листовая сталь, оцинкованная, 2,0 мм Винты крышки нержавеющая сталь Уплотнение: силикон, согласно FDA 21 CFR 177.2600
Поверхность	Корпус и крышка: шлифовка, зерно 400, шероховатость < 0,8 мкм Уплотнение: имеет синий цвет (RAL 5010)
Комплект поставки	Корпус полностью закрытый Крышка Монтажный уголок (установленный) Уплотнение и винты запора (прилагаются)
Размер	Ширина спереди: 150 мм Ширина (сзади): 177 мм Высота спереди: 150 мм Высота сзади: 177 мм Глубина: 120 мм
ИК-код	IK08
Основной материал	Нержавеющая сталь

Функции

Степень защиты IP согл. МЭК 60 529	IP 66 IP X9
Protection category NEMA	NEMA 1, 3, 3X, 4, 4X, 12, 13
Type rating согл. UL 50E	Type 1, 3, 3X, 4, 4X, 12, 13
Упаковка	1 шт.
Вес	2,2 кг
Код ТНВЭД	94032080
EAN	4028177639744
E-Number Sweden	E3465101
ETIM 7.0	EC002713
ECLASS 8.0	27180101

Одобрения

Одобрения	UL + C-UL (listed)
Объяснения	Декларация о соответствии Декларация о соответствии UK