

Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.



SZ 2482.600

Крышка для разъемов

Состояние: 01.05.2025 (Источник: rittal.com/by-ru)

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE

SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



SZ 2482.600 - Крышка для разъемов для дифференциального автомата

Согласно стандарту EN 60 204-1, все контура с номинальным током ≤ 20 А, которые питают розетки на или в распределительных шкафах машин, должны быть оснащены устройством для защиты от тока утечки ≤ 30 мА. Подготовлен для монтажа стандартного, 2-полюсного силового/дифференциального автомата.

Функции

Арт. №	SZ 2482.600
Исполнение	Пружинные клеммы макс. 2 x 2,5 мм, подключение сзади
Описание продукта	Согласно стандарту EN 60 204-1, все контура с номинальным током ≤ 20 А, которые питают розетки на или в распределительных шкафах машин, должны быть оснащены устройством для защиты от тока утечки ≤ 30 мА. Подготовлен для монтажа стандартного, 2-полюсного силового/дифференциального автомата.
Преимущества	Защита от токов утечки и перегрузки Нестандартный предохранитель согл. EN 60 204 Возможен сброс дифференциального автомата без открывания шкафа Пружинный механизм поднимает незакрытую крышку на 30° вверх. При этом закрытие крышки больше не предусмотрено
Области применения	В качестве интерфейса программирования для систем управления Как доступ для ТО сетей Для временного подключения дополнительных приборов Для быстрого подключения к имеющимся структурам сети Для программирования и обслуживания встроенных компонентов
Принцип действия	Защёлкивающаяся крышка обеспечивает надежную герметичность. При желании ее можно запирать.
Материал	Монтажная рама: пластик PBT (черный) Пластиковая крышка: поликарбонат (полупрозрачный)

Функции

Комплект поставки	Крышка для разъемов, в сборе, состоящая из пластиковой рамы, розетки (VDE), RJ 45 (разъем/разъем, Cat 5e) и выреза под дифференциальный автомат Доступна разметка для USB A (разъем/разъем) Двойная бородка 3 мм со вставной поворотной ручкой
Монтажный вырез	Ширина выреза: 117 мм Высота выреза: 91 мм
Указание	Крышку для разъемов можно использовать только при использовании дифференциальной защиты
Размер	Ширина: 131 мм Высота: 127 мм
Номинальное рабочее напряжение	250 В, 1~, 50 Гц/60 Гц
Номинальный ток 230 В, 50 Гц	10 - 16 А
Степень защиты IP согл. МЭК 60529	IP 65
Упаковка	1 шт.
Вес нетто	0.56
Gross weight	0.569
Код ТНВЭД	85366990
EAN	4028177803732
ETIM 9	EC002625
ETIM 8	EC002625
ECLASS 8.0	27189234

Одобрения

Объяснения	Декларация о соответствии Декларация о соответствии UK
------------	---