

# Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.



## SZ 2500.312

## Светильник на светодиодах

Состояние: 16.05.2024 (Источник: [rittal.com/by-ru](http://rittal.com/by-ru))

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE

SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



# SZ 2500.312 - Светильник на светодиодах

Светильник на светодиодах - первый светильник специально для распределительного шкафа! Инновационная светодиодная технология обеспечивает лучшую освещенность всего пространства шкафа.

## Функции

|                                                 |                                                                                                                                              |
|-------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Арт. №                                          | SZ 2500.312                                                                                                                                  |
| Исполнение                                      | с розеткой, с датчиком движения                                                                                                              |
| Преимущества                                    | Оптимальное освещение в шкафу<br>На выбор крепление на защелках, винтах или магнитах<br>Подходящее оборудование для любого случая применения |
| Исполнение                                      | Датчик движения<br>Розетка<br>Поворотный разъем 90°<br>Изменение направления света<br>Изменение распределения света                          |
| Материал                                        | Корпус светильника: прессованный алюминий<br>Light cover: Polycarbonate<br>Торцы светильника: ПК-АБС                                         |
| Цвет                                            | Корпус: RAL 7016                                                                                                                             |
| Комплект поставки                               | Вкл. крепежные винты                                                                                                                         |
| Номинальная мощность                            | 13 Вт                                                                                                                                        |
| Возможности подключения                         | Ввод питания, 3-пол.<br>Сквозное подключение, 3-пол.                                                                                         |
| Motion detector                                 | да                                                                                                                                           |
| Overvoltage category                            | II                                                                                                                                           |
| Класс защиты                                    | II (с защитной изоляцией)                                                                                                                    |
| Тип монтажа светильника                         | На винтах<br>На зажимах                                                                                                                      |
| Rated impulse withstand voltage, phase to earth | 2500 В AC                                                                                                                                    |

## Функции

|                                   |                                                              |
|-----------------------------------|--------------------------------------------------------------|
| Номинальное напряжение изоляции   | 300 В AC                                                     |
| Возможности монтажа               | Непосредственно на профиле шкафа с перфорацией 25 мм         |
| Световой поток                    | 1 200 lm                                                     |
| Цвет светового излучения          | 4000 К (нейтрально-белый)                                    |
| Указание                          | Комплектующие для подключения необходимо заказывать отдельно |
| Размер                            | Ширина: 437 мм<br>Высота: 85 мм<br>Глубина: 44 мм            |
| Диапазон рабочих температур       | -20 °C...55 °C                                               |
| Розетки                           | F/B (тип E, CEE 7/5)                                         |
| Номинальное рабочее напряжение    | 100 В - 240 В, 1~, 50 Гц/60 Гц                               |
| Исполнение розетки                | F/B (тип E, CEE 7/5)                                         |
| Степень защиты IP согл. МЭК 60529 | IP 20                                                        |
| Упаковка                          | 1 шт.                                                        |
| Вес                               | 0,7 кг                                                       |
| Код THBЭД                         | 94054990                                                     |
| EAN                               | 4028177811300                                                |
| ETIM 7.0                          | EC000321                                                     |
| ECLASS 8.0                        | 27189241                                                     |

## Одобрения

|           |                 |
|-----------|-----------------|
| Одобрения | CQC-CCC<br>ENEC |
|-----------|-----------------|

# Одобрения

Объяснения

Декларация о соответствии  
Декларация о соответствии UK