

**Rittal – The System.**

Faster – better – everywhere.



**SK 3237.054**

**Флисовый фильтр**

Состояние: 13.09.2025 (Источник: [rittal.com/by-ru](http://rittal.com/by-ru))

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE


SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



# SK 3237.054 - Флисовый фильтр

Для хранения фильтрующих прокладок в крупных упаковках для потолочных, фильтрующих вентиляторов и термоэлектрического охладителя.



## Функции

|                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
|---------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Арт. №              | SK 3237.054                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| Исполнение          | для фильтрующих вентиляторов                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| Описание продукта   | Из нетканого материала с неориентированным расположением волокон с прогрессивной структурой. Термостойкость до 100 °C, несгораемая, класс F1 согласно DIN 53 438. Со стороны запыленного воздуха: открытая структура. Со стороны чистого воздуха: закрытая структура. Надежная фильтрация почти всех видов пыли начиная с размера частиц в 10 мкм. |
| Материал            | Химическое волокно                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| Цвет                | белый                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| Указание            | No suitable for use in EMC filter fans.                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| Подходит для арт. № | 3237.3xx/3237.7xx                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| Размер              | Ширина: 89 мм<br>Высота: 89 мм<br>Глубина: 10 мм                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| Класс фильтра       | согл. DIN EN 779: G2<br>согл. DIN EN ISO 16890: ISO Coarse 50 %                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| Упаковка            | 5 шт.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| Вес нетто           | 0.005                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |

## Функции

|              |               |
|--------------|---------------|
| Gross weight | 0.012         |
| Код ТНВЭД    | 56039390      |
| EAN          | 4028177651531 |
| ETIM 9       | EC002513      |
| ETIM 8       | EC002513      |
| ECLASS 8.0   | 27180706      |

## Одобрения

|             |                        |
|-------------|------------------------|
| Одобрения   | UR + C-UR (recognized) |
| Сертификаты | EAC                    |