

Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.



SK 3240.200

Выходной фильтр

Состояние: 03.04.2026 (Источник: rittal.com/by-ru)

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE

SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



SK 3240.200 - Выходной фильтр Стандарт

Для вентиляции с конвекцией в нижней и верхней части шкафа вставляется по одному выходному фильтру.



Функции

Арт. №	SK 3240.200
Описание продукта	Для вентиляции с конвекцией в нижней и верхней части шкафа вставляется по одному выходному фильтру.
Материал	ABS
Цвет	RAL 7035
Комплект поставки	Выходной фильтр Флисовый фильтр
Монтажный вырез	Ширина выреза: 224 мм Высота выреза: 224 мм
Подходит для арт. №	3240.1xx/3240.5xx/3241.1xx/3241.5xx
Размер	Ширина: 255 мм Высота: 255 мм Глубина: 25 мм
Степень защиты NEMA	Типе 12 с флисовым/складчатым фильтром Типе 3 Типе 3R Типе 4 Типе 4X с флисовым/складчатым фильтром и защитным кожухом

Функции

Степень защиты IP согл. МЭК 60529	IP 54 с флисовым/складчатым фильтром IP 55 с складчатым фильтром и фильтрующей прокладкой тонкой очистки IP 56 с флисовым/складчатым фильтром и защитным кожухом
Упаковка	1 шт.
Вес нетто	0,56 kg
Gross weight	0,582 kg
Код ТНВЭД	39269097
ETIM 9	EC002513
ETIM 8	EC002513
ECLASS 8.0	27180706
Описание продукта	SK выходной фильтр, стандартный, ШВГ: 255 x 255 x 25 мм

Одобрения

Одобрения	CSA UL + C-UL - FTTA UR + C-UR (recognized)
Объяснения	Декларация о соответствии