

Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.



SK 3240.208

Выходной фильтр

Состояние: 22.05.2024 (Источник: rittal.com/by-ru)

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE

SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



SK 3240.208 - Выходной фильтр Стандарт

Для вентиляции с конвекцией в нижней и верхней части шкафа вставляется по одному выходному фильтру.



Функции

Арт. №	SK 3240.208
Описание продукта	Для вентиляции с конвекцией в нижней и верхней части шкафа вставляется по одному выходному фильтру.
Материал	ABS
Цвет	RAL 9005
Комплект поставки	Выходной фильтр Флисовый фильтр
Монтажный вырез	Ширина выреза: 224 мм Высота выреза: 224 мм
Подходит для арт. №	3240.1xx/3240.5xx/3241.1xx/3241.5xx
Размер	Ширина: 255 мм Высота: 255 мм Глубина: 25 мм
Степень защиты NEMA	Типе 12 с флисовым/складчатым фильтром Типе 3, 3R, 4, 4X с флисовым/складчатым фильтром и защитным кожухом
Степень защиты IP согл. МЭК 60 529	IP54 с флисовым/складчатым фильтром IP55 с складчатым фильтром и фильтрующей прокладкой тонкой очистки IP56 с флисовым/складчатым фильтром и защитным кожухом

Функции

Вес	0,56 кг
Упаковка	1 шт.
Код ТНВЭД	39269097
EAN	4028177663824
ETIM 8	EC002513
ETIM 7.0	EC000320
ECLASS 8.0	27180716

Одобрения

Одобрения	UL + C-UL - FTTA UR + C-UR (recognized)
Сертификаты	EAC
Объяснения	Декларация о соответствии Декларация о соответствии UK