Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.



SK 3352.230

Встраиваемые вентиляторы Vario для 482,6 мм (19")

Состояние: 11.11.2026 (Источник: www.rittal.com/by-ru)

ENCLOSURES | POWER DISTRIBUTION | CLIMATE CONTROL | IT INFRASTRUCTURE | SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP

SK 3352.230 - Встраиваемые вентиляторы Vario для 482,6 мм (19") Мощность воздушного потока 320 - 480 м³/ч

Встраиваемый вентилятор для прямого монтажа на 19" плоскости. Монтаж обеспечивает постоянную циркуляцию воздуха в распределительном шкафу, таким образом избегается возникновение тепловых застоев. Простое обслуживание вентиляторов благодаря направляющей раме.

Функции

Арт. №	SK 3352.230
Описание продукта	Встраиваемый вентилятор для прямого монтажа на 19" плоскости. Монтаж обеспечивает постоянную циркуляцию воздуха в распределительном шкафу, таким образом избегается возникновение тепловых застоев.
Преимущества	Простое обслуживание и замена вентиляторов благодаря направляющей раме.
Цвет	RAL 7035
Комплект поставки	Готовое к подключению устройство Вкл. блок клемм и крепежный материал
Мощность (свободного воздушного потока)	480 м³/ч
Номинальное рабочее напряжение	230 В, 1~, 50 Гц/60 Гц
Номинальный ток макс.	При 50 Гц: 0,36 А При 60 Гц: 0,33 А
Входной предохранитель	Защитный автомат/плавкий предохранитель: 6 А
Размер	Ширина: 482,6 мм Высота: 44 мм Глубина: 200 мм
Расстояние между осями вентиляторов	105 мм

© Rittal 2026

Функции

Кол-во вентиляторов	3
Уровень шума	При 50 Гц: 51 dB(A)
Диапазон рабочих температур	-10 °C...55 °C
Упаковка	1 шт.
Вес нетто	2,5 kg
Gross weight	2,729 kg
Код ТНВЭД	84145915
ETIM 9	EC000320
ETIM 8	EC000320
ECLASS 8.0	27180716
Описание продукта	SK встраиваемый вентилятор, для 482,6 мм (19"), 480 м³/ч, 230 В, 1~, 50/60 Гц, ШВГ: 482,6 x 44 x 200 мм

Одобрения

Одобрения	UR + C-UR (recognized) VDE
Объяснения	Декларация о соответствии