Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.



SV 3584.020

Шины CUPONAL

Состояние: 21.05.2024 (Источник: rittal.com/by-ru)

ENCLOSURES | POWER DISTRIBUTION | CLIMATE CONTROL | IT INFRASTRUCTURE | SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP

SV 3584.020 - Шины CUPONAL

Алюминиевые шины с медным покрытием.

Функции

Арт. №	SV 3584.020
Описание продукта	Алюминиевые шины, с медным покрытием, пригодные для монтажа шинных систем с держателями шин 9340.000/9340.050.
Материал	Алюминий Медь
Длина	2 400 мм
Номинальный ток макс.	328 A
Указание	Номинальный ток определяется при температуре шины 65 °C и температуре окружающей среды 35 °C Диаграмма корректировочного коэффициента согл. DIN 43 671 Могут быть индивидуально укорочены
Стандарты	DIN EN 13 601
Сечение	Ширина плоских медных шин: 30 мм Толщина плоских медных шин: 5 мм
Упаковка	6 шт.
Вес	54 кг
Доля меди (кг / штук)	0.52
Код ТНВЭД	74071000
EAN	4028177686571
ETIM 7.0	EC001522
ECLASS 8.0	27370303

Одобрения

Объяснения	Декларация о соответствии Декларация о соответствии UK