

Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.



SE 5833.600

Отдельный системный шкаф VX SE

Состояние: 15.05.2024 (Источник: rittal.com/by-ru)

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE

SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



SE 5833.600 - Отдельный системный шкаф VX SE

Free-standing sheet steel enclosure with stable enclosure body, two integral mounting levels, screw-fastened rear panel and door. Roof and sides from a single piece with roll-formed frame. System-compatible for configuration with VX25 accessories. Efficiency is enhanced, as the side panels no longer need to be fitted and large enclosure widths replace small bayed suites.

Функции

Арт. №	SE 5833.600
Материал	Корпус: Листовая сталь 1,5 мм Дверь: Листовая сталь, 2,0 мм Задняя стенка: листовая сталь, 1,5 мм Панели основания: листовая сталь 1,5 мм Монтажная панель: листовая сталь, 3,0 мм
Поверхность	Корпус, дверь и задняя стенка: грунтовка, снаружи порошковое покрытие, структурное Монтажная панель и панели основания: оцинкованные
Цвет	RAL 7035
Комплект поставки	Корпус, сверху и по бокам закрытый Дверь(и) Навеска двери у однодверных шкафов правая, меняется на левую Монтажная панель Панели основания Задняя стенка, на винтах Замок: двойная бородка 3 мм 2 монтажные шины 18 x 39 мм Задняя стенка, цельная
Размер	Ширина: 800 мм Высота: 2.000 мм Глубина: 500 мм
Размеры монтажной панели (Ш x В)	699 мм x 1.896 мм
Степень защиты IP согл. EN 60529	IP 55

Функции

Protection category NEMA	NEMA 12
Type rating согл. UL 50E	Type 1, 2, 3, 3R, 12
IK-код	IK10
Кол-во дверей	1
Основной материал	Листовая сталь
Упаковка	1 шт.
Вес	136 кг
EAN	4028177959217
E-Number Sweden	E3465410
ETIM 8	EC000261
ETIM 7.0	EC000261
ECLASS 8.0	27180101

Одобрения

Одобрения	UL + C-UL (listed)
Сертификаты	Поверхность Степень защиты
Объяснения	Декларация о соответствии Декларация о соответствии UK