

Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.



SE 5850.580

Отдельный системный шкаф SE 8

Состояние: 17.05.2024 (Источник: rittal.com/by-ru)

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE

SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



SE 5850.580 - Отдельный системный шкаф SE 8 IP 66/ NEMA 4X

Высокая степень защиты IP 66 / NEMA 4X. Простой монтаж благодаря профилированным боковым стенкам.

Функции

Арт. №	SE 5850.580
Описание продукта	Отдельный системный шкаф имеет в основе платформу TS 8. Комплектующие для TS 8 можно использовать без ограничений.
Материал	Корпус: нержавеющая сталь 1.4301 (AISI 304),1,5 мм, снаружи шлифовка Дверь: нержавеющая сталь 1.4301 (AISI 304), 2,0 мм, снаружи шлифовка Задняя стенка: нержавеющая сталь 1.4301 (AISI 304),1,5 мм, снаружи шлифовка Основание: нержавеющая сталь 1.4301 (AISI 304), 3,0 мм Монтажная панель: листовая сталь, 3,0 мм
Поверхность	Корпус, задняя стенка и дверь: шлифовка, зерно 400 Монтажная панель: оцинкованная Основание: неокрашенное
Комплект поставки	Корпус, сверху и по бокам закрытый Дверь(и) Навеска двери правая, меняется на левую Задняя стенка, на винтах Монтажная панель Основание закрытое Замок: двойная бородка 3 мм 2 монтажных шины TS 18 x 38 мм
Размер	Ширина: 600 мм Высота: 1.600 мм Глубина: 400 мм
Размеры монтажной панели (Ш x В)	499 мм x 1.496 мм

Функции

Степень защиты IP согл. EN 60 529	IP 66
Protection category NEMA	NEMA 4X NEMA 3R
Указание	Исходя из твердости материала, рекомендуется использовать для внутреннего оборудования саморезы.
Основной материал	Нержавеющая сталь
Упаковка	1 шт.
Вес	103,4 кг
EAN	4028177696747
ETIM 7.0	EC000261
ECLASS 8.0	27180101

Одобрения

Одобрения	UL + C-UL (listed)
Объяснения	Декларация о соответствии Декларация о соответствии UK