

Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.



TP 6746.600

Напольные пульты TP

Состояние: 06.08.2025 (Источник: rittal.com/by-ru)

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE

SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



TP 6746.600 - Напольные пульты TP

Цельный напольный пульт для управления и контроля, с большой монтажной панелью и высокой степенью защиты IP 55 в четырех различных вариантах ширины. Для единого внешнего вида имеется замок AX, для простого ввода кабеля двухсекционная панель основания уже включена в комплект поставки.

Функции

Арт. №	TP 6746.600
Материал	Корпус: Листовая сталь 1,5 мм Дверь и крышка пульта: Листовая сталь 2,0 мм, литое уплотнение из полиуретана по периметру Монтажная панель: листовая сталь, 3,0 мм
Поверхность	Корпус, крышка и дверь: грунтовка, снаружи порошковое покрытие, структурное Монтажная панель: оцинкованная
Цвет	RAL 7035
Комплект поставки	Корпус, сзади и по бокам закрытый Одно- или двустворчатая дверь спереди, со штанговым замком Монтажная панель Крышка на шарнирах сзади, 2 фиксатора с автоматической фиксацией и разблокировкой. Разблокировка левого автоматически, правого вручную Панели основания
Размер	Ширина: 600 мм Высота: 975 мм Глубина: 400 мм
Размеры монтажной панели (Ш x В)	530 мм x 900 мм
Depth (top)	500 мм
Depth (bottom)	400 мм
Кол-во дверей	1
ИК-код	IK08

Функции

Указание	Positioning slide VX 5051.172 can be used as a mounting aid for base/plinth system VX in its new design
Степень защиты IP согл. МЭК 60529	IP 55
Protection category NEMA	NEMA 12
Основной материал	Листовая сталь
Размер	Ширина: 600 мм Высота: 975 мм Depth (top): 500 мм Depth (bottom): 400 мм
Упаковка	1 шт.
Вес нетто	48
Gross weight	51.6
Код ТНВЭД	94032080
EAN	4028177959927
ETIM 9	EC000784
ETIM 8	EC000784
ECLASS 8.0	27180504

Одобрения

Одобрения	UL + C-UL (listed)
Объяснения	Декларация о соответствии Декларация о соответствии UK