


# Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.



## DK 7400.000 Data Rack

Состояние: 21.06.2025 (Источник: [rittal.com/by-ru](http://rittal.com/by-ru))

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE


SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



# DK 7400.000 - Data Rack

Стойки Data Rack для оптимального доступа со всех сторон при монтаже и установке, а также для неограниченного потока воздуха благодаря открытой конструкции.



## Функции

|                                                |                                                                                                                                                                      |
|------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Арт. №                                         | DK 7400.000                                                                                                                                                          |
| Материал                                       | Профиль рамы, цоколь: Листовая сталь<br>Ножки: Цинковое литье под давлением                                                                                          |
| General colour                                 | RAL 7035                                                                                                                                                             |
| Цвет                                           | Профиль рамы, цоколь: RAL 7035<br>Панель, ножки: RAL 5018                                                                                                            |
| Комплект поставки                              | Прочная на изгиб профильная рама с 482,6 мм (19") перфорацией<br>Устойчивый цоколь со встроенными ножками с возможностью крепления к полу<br>Монтажные комплектующие |
| Размер                                         | Ширина: 550 мм<br>Высота: 1.900 мм<br>Глубина: 750 мм                                                                                                                |
| Единиц высоты                                  | 40 U                                                                                                                                                                 |
| Расстояние до второй монтажной рамы, шаг 50 мм | 150 - 350 мм                                                                                                                                                         |

## Функции

|                                                       |                                                                                                                |
|-------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Шаг изменения расстояния между крепежными плоскостями | 50 мм                                                                                                          |
| Нагрузочная способность 19" плоскостей                | 1 500 Н                                                                                                        |
| Указание                                              | Второй крепежный уровень заказывается отдельно                                                                 |
| Основной материал                                     | Листовая сталь                                                                                                 |
| Упаковка                                              | 1 шт.                                                                                                          |
| Вес нетто                                             | 18.5                                                                                                           |
| Gross weight                                          | 19.5                                                                                                           |
| PCF per pack (cradle-to-gate)                         | 75,4 kg CO2 eq (Cat B)                                                                                         |
| Note on PCF category                                  | Category B: PCF value (cradle-to-gate) based on the product weight, approximately calculated and self-declared |
| Код ТНВЭД                                             | 94032080                                                                                                       |
| EAN                                                   | 4028177129979                                                                                                  |
| E-Number Sweden                                       | E7239648                                                                                                       |
| ETIM 9                                                | EC002507                                                                                                       |
| ECLASS 8.0                                            | 27180602                                                                                                       |