


Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.



DK 7480.035

Energy-Box, 482,6 мм (19")

Состояние: 13.09.2025 (Источник: rittal.com/by-ru)

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE

SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



DK 7480.035 - Energy-Box, 482,6 мм (19")

Несущая шина с регулировкой по глубине для модульного оборудования по DIN 43 880, типоразмеры 1 – 3, установка максимально 22 модульных приборов.

Функции

Арт. №	DK 7480.035
Описание продукта	Несущая шина с регулировкой по глубине для модульного оборудования согл. DIN 43 880, типоразмеры 1 – 3 (например, для крепления розеток, линейных защитных автоматов и т. д.), фиксация кабеля сзади, по одной шине N и PE на изолированном основании.
Цвет	RAL 7035
Комплект поставки	Energy-Box с регулируемой по глубине DIN-рейкой для модульного оборудования согл. DIN 43880, типоразмеры 1-3, сзади со щеточным буртиком для ввода кабеля Пластиковый корпус вкл. защиту пустых мест (UL 94-V0) 44 клеммы подключения, 4 мм ² 2 клемм подключения, 16 мм ² 2 заглушки 12 рядных зажимов для разгрузки кабеля подключения Полоски для маркировки, самоклеящиеся
Макс. единицы измерения по 18 мм	22
Указание	По запросу индивидуальная заводская комплектация защитными автоматами.
Размер	Ширина: 482,6 мм Высота: 132,5 мм Глубина: 155 мм
Единиц высоты	3 U
Упаковка	1 шт.
Вес нетто	2.354
Gross weight	2.54

Функции

Код ТНВЭД	94032080
EAN	4028177166004
E-Number Sweden	E7239593
ETIM 9	EC002620
ECLASS 8.0	27189261