

Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.



DK 7507.200 FlatBox

Состояние: 13.09.2025 (Источник: rittal.com/by-ru)

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE

SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



DK 7507.200 - FlatBox

Корпус в плоской упаковке. Оптимальный доступ и гибко используется как настенный или напольный корпус.



Функции

Арт. №	DK 7507.200
Исполнение	с 19" монтажной рамой
Описание продукта	Используется как настенный или напольный корпус.
Преимущества	Быстрый монтаж без инструментов Монтаж системы на открытый 19" каркас
Материал	Листовая сталь Обзорное окно: однослойное безопасное стекло, 3 мм
Поверхность	Порошковое покрытие
Цвет	RAL 7035

Функции

Комплект поставки	Корпус в плоской упаковке 1 настенная часть 2 держателя 2 панели потолочных/основания, с вырезами для ввода кабеля, с щеточными буртиками 2 боковые стенки, на замках 1 обзорная дверь, запираемая, предохранительный замок 3524 E, сменная навеска Соединительные элементы для быстрого монтажа без инструментов Комплект заземления для надежного заземления всех частей корпуса 19" монтажная рама:
Единиц высоты	15 U
Размер	Ширина: 700 мм Высота: 758 мм Глубина: 700 мм
Монтажная ширина для компонентов	15 U
Нагрузочная способность	макс. 750 Н
Указание	Макс. монтажная глубина: глубина – 58 мм до задней стенки Макс. расстояние между плоскостями при двух 19" уровнях: глубина – 104 мм The maximum door opening angle is 210°
Основной материал	Листовая сталь
Упаковка	1 шт.
Вес нетто	39.9
Gross weight	41.8
PCF per pack (cradle-to-gate)	160 kg CO2 eq (Cat B)
Note on PCF category	Category B: PCF value (cradle-to-gate) based on the product weight, approximately calculated and self-declared
Код THBЭД	94032080
EAN	4028177551466
E-Number Sweden	E7238406

Функции

ETIM 9	EC002500
ETIM 8	EC002500
ECLASS 8.0	27180208

Одобрения

Объяснения	Декларация производителя
------------	--------------------------