

Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.



DK 7955.511

PDU UK, исполнение basic

Состояние: 19.10.2025 (Источник: rittal.com/by-ru)

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE

SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



DK 7955.511 - PDU UK, исполнение basic

Компактная конструкция обеспечивает быстрый монтаж по принципу "0 EV" в сетевые и серверные шкафы TS IT. Вход со штекером CEE (16 A/32 A) и розетками BS 1363 (UK). Распределяемая мощность от 3,7 кВт до 22 кВт.

Функции

Арт. №	DK 7955.511
Описание продукта	Прочный и компактный базовый распределитель питания для IT-систем. Благодаря компактному PDU каждую IT-стойку легко оборудовать профессиональным электрораспределением. Монтаж в стойку TS IT даже не требует инструментов. Компактная конструкция обеспечивает простой монтаж.
Материал	Алюминий, анодированный
Размер	Ширина: 44 мм Глубина: 62 мм Длина: 535 мм
Кол-во розеток и тип	8 x BS 1363
Розетки	8 x GB (тип G, BS 1363)
Номинальный ток (макс.)	13 A
Ввод питания	Кол-во: 1 Кол-во фаз на ввод питания: 1~
Длина кабеля подключения	3 м
Тип подключения (электрического)	UK
Диапазон рабочих температур	0 °C...45 °C
Влажность воздуха (без конденсата)	10...95 %
Диапазон температур хранения	-25 °C...70 °C
Подходит для	Тип корпуса: TS IT: ≤ 800 мм
Упаковка	1 шт.

Функции

Вес нетто	1.5
Gross weight	1.67
Код ТНВЭД	85366990
EAN	4028177685031
ECLASS 8.0	27142604