

Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.



VX 8186.245

Боковая стенка, на винтах, листовая сталь

Состояние: 14.05.2024 (Источник: rittal.com/by-ru)

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE

SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



VX 8186.245 - Боковая стенка, на винтах, листовая сталь для VX

Боковые стенки, на винтах, листовая сталь, для VX.

Функции

Арт. №	VX 8186.245
Преимущества	Быстрый монтаж благодаря защелкивающемуся держателю боковой стенки Автоматическое выравнивание потенциалов и высокая степень ЭМС благодаря держателям с внутренними контактными элементами Простое позиционирование по высоте и глубине благодаря вспомогательным элементам Монтаж одним человеком Болт заземления с большой неокрашенной поверхностью для оптимального использования
Материал	Листовая сталь, 1,5 мм
Поверхность	Грунтовка, снаружи порошковое покрытие
Цвет	RAL 7035
Комплект поставки	Вкл. крепежный материал
Подходит для	Тип корпуса: VX Высота: = 1.800 мм Глубина: = 600 мм
Степень защиты IP согл. МЭК 60 529	IP 55
Type rating согл. UL 50E	Type 1, 12
Упаковка	2 шт.
Вес	26,2 кг
EAN	4028177827820
E-Number Sweden	E3465113

Функции

ETIM 7.0	EC002524
ECLASS 8.0	27182101

Одобрения

Одобрения	UL + C-UL (listed)
-----------	--------------------