Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.

KEL 9202.600

Взрывобезопасные корпуса

Состояние: 21.05.2024 (Источник: rittal.com/by-ru)

ENCLOSURES | POWER DISTRIBUTION | CLIMATE CONTROL | IT INFRASTRUCTURE | SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP

KEL 9202.600 - Взрывобезопасные корпуса Пластик, пустой корпус с дверью на шарнирах

Взрывобезопасный корпус с шарнирной дверью, пластмасса

Функции

Арт. №	KEL 9202.600
Области применения	Зона 1 и 2 или 21 и 22 согласно 2014/34/EU Диапазон температуры окружающей среды: -30 °C...+80 °C Заданные температуры могут быть ограничены встроенным оборудованием Степень защиты от воспламенения согл. EN 60 079: повышенная защита оборудования (Ex e), защита оболочкой (Ex tb)
Материал	Корпус: усиленный стекловолокном полиэстэр, поверхностное сопротивление: < 10 Ом Корпус: усиленный стекловолокном полиэстэр, поверхностное сопротивление: < 10 Ом силиконовое уплотнение по периметру Монтажная панель: листовая сталь, оцинкованная
Цвет	RAL 9011
Комплект поставки	Корпус Дверь Монтажная панель
Размер	Ширина: 250 мм Высота: 350 мм Глубина: 150 мм

Функции

Размеры монтажной панели (Ш x В)	195 мм x 300 мм
Certificate IEC EX PTB 10.0011U	да
Certificate PTB 03 ATEX 1011U	да
Основной материал	Пластик
Замок	Исполнение замка: Замки Количество замков: 2 Замочный вкладыш: Двойная бородка 3 мм
Степень защиты IP согл. МЭК 60 529	IP 66
Упаковка	1 шт.
Вес	4,6 кг
Код ТНВЭД	94037000
EAN	4028177138247
ETIM 7.0	EC002503
ECLASS 8.0	27180502

Одобрения

Одобрения	ATEX
Сертификаты	Степень защиты
Объяснения	Декларация производителя