

# Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.



## SV 9342.280

## Адаптер подключения

Состояние: 02.07.2025 (Источник: [rittal.com/by-ru](http://rittal.com/by-ru))

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE

SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



# SV 9342.280 - Адаптер подключения

Для подключения круглых проводников или гибких медных шин. Для систем шин с расстоянием в 60 мм между центрами шин.

## Функции

|                                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
|-------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Арт. №                                                | SV 9342.280                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| Материал                                              | Крышка: ABS<br>Корпус: полиамид<br>Негорючесть согласно UL 94-V0                                                                                                                                                                                                                                                    |
| Цвет                                                  | RAL 7035                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| Номинальный ток макс.                                 | 800 A                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| Номинальное рабочее напряжение                        | 690 В, 3~                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| Отвод проводов                                        | сверху/снизу                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| Для шинных систем с межцентровым расстоянием          | 60 mm                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| Указание                                              | Указанные в таблице технические характеристики для применения в соответствии с UL могут отличаться<br>Сертификация UL действительна только в сочетании с AC-применением<br>Номинальное рабочее напряжение при применении в сети постоянного тока зависит от расположения шин в держателе 9340.050/9341.050/9342.050 |
| Количество полюсов                                    | 3-пол.                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| Размер                                                | Ширина: 129 мм<br>Высота: 246 мм                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| Подключение проводов, тонкопроволочных с наконечником | 95 - 185 мм <sup>2</sup>                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| Подключение проводов, многопроволочных                | 95 - 300 мм <sup>2</sup>                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| Подходит для шин                                      | Высота: 5, 10 мм                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |

## Функции

|                                         |               |
|-----------------------------------------|---------------|
| Клемма для гибких медных шин<br>(Ш x В) | 33 x 20 мм    |
| Упаковка                                | 1 шт.         |
| Вес нетто                               | 1.98          |
| Gross weight                            | 2.07          |
| Доля меди (кг / штук)                   | 0.358         |
| Код ТНВЭД                               | 85369010      |
| EAN                                     | 4028177503663 |
| ETIM 9                                  | EC001531      |
| ECLASS 8.0                              | 27370304      |

## Одобрения

|            |                                                           |
|------------|-----------------------------------------------------------|
| Одобрения  | ABS<br>DNV-GL<br>Lloyds Register of Shipping              |
| Объяснения | Декларация о соответствии<br>Декларация о соответствии UK |