

Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.



SV 9343.000

Силовые предохранительные разъединители NH разм. с 00 по 3

Состояние: 17.05.2024 (Источник: rittal.com/by-ru)

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE

SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



SV 9343.000 - Силовые предохранительные разъединители NH разм. с 00 по 3

Функции

Арт. №	SV 9343.000
Материал	Полиамид Негорючесть согласно UL 94 Контактные поверхности: посеребренная твердая медь
Цвет	Корпус: RAL 7035 Крышка: RAL 7035/7001
Клемма для гибких медных шин	Clamping area width: 13 мм Clamping area height: 13 мм
Для шинных систем с межцентровым расстоянием	60 mm
Отвод проводов	сверху/снизу
Тип подключения (электрического)	Рамная клемма
Номинальный ток макс.	160 A
Для размера NH	00
Указание	Указанные в таблице технические характеристики для применения в соответствии с UR могут отличаться. Применения согласно UR только в сочетании с "предохранителями специального назначения".
Test specification	МЭК/DIN EN 60 947-3 DIN EN 60 269-2 (плавкие вставки)
Размер	Ширина: 106 мм Высота: 194 мм
Подключение круглых проводов сечением	4 - 95 мм ²
Подходит для шин	Высота: 5, 10 мм

Функции

Номинальное рабочее напряжение	690 В, 3~
Кол-во полюсов	3-пол.
Упаковка	1 шт.
Вес	0,94 кг
Доля меди (кг / штук)	0.2
Код ТНВЭД	85369095
EAN	4028177540255
ETIM 7.0	EC001040
ECLASS 8.0	27371401

Одобрения

Одобрения	C-UR CQC-CCC UR + C-UR (recognized)
Объяснения	Декларация о соответствии Декларация о соответствии UK