

**Rittal – The System.**

Faster – better – everywhere.



**PK 9524.000**

**Поликарбонатные корпуса РК**

Состояние: 21.05.2024 (Источник: [rittal.com/by-ru](http://rittal.com/by-ru))

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE

SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



# РК 9524.000 - Поликарбонатные корпуса РК без размеченных отверстий

Настенный корпус из усиленного стекловолокном поликарбоната. Степень защиты IP 66.  
Быстрое обслуживание благодаря крышке с быстродействующими запорами.  
Безопасность благодаря несгораемому материалу.

## Функции

|                                   |                                                                                                                                                                                                                     |
|-----------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Арт. №                            | РК 9524.000                                                                                                                                                                                                         |
| Области применения                | Диапазон температуры окружающей среды: -35 °С...+80 °С<br>Заданные температуры могут быть ограничены встроенным оборудованием                                                                                       |
| Материал                          | Корпус: усиленный стекловолокном поликарбонат<br>Крышка серая: усиленный стекловолокном поликарбонат,<br>литое уплотнение из полиуретана по периметру<br>Винты крышки: полиамид<br>Изолирующие заглушки: полиэтилен |
| Цвет                              | RAL 7035                                                                                                                                                                                                            |
| Комплект поставки                 | Корпус с крышкой<br>Винты крышки<br>Изолирующие заглушки винтов для настенного крепления                                                                                                                            |
| Protection category NEMA          | NEMA 4X                                                                                                                                                                                                             |
| Степень защиты IP согл. EN 60 529 | IP 66                                                                                                                                                                                                               |
| IK-код                            | IK08                                                                                                                                                                                                                |
| Размер                            | Ширина: 360 мм<br>Высота: 254 мм<br>Глубина: 165 мм                                                                                                                                                                 |
| Cover version                     | серая                                                                                                                                                                                                               |
| Диапазон рабочих температур       | -35 °С...80 °С                                                                                                                                                                                                      |
| Основной материал                 | Поликарбонат                                                                                                                                                                                                        |
| Упаковка                          | 1 шт.                                                                                                                                                                                                               |

# Функции

|                 |               |
|-----------------|---------------|
| Вес             | 2,02 кг       |
| Код ТНВЭД       | 94037000      |
| EAN             | 4028177139893 |
| E-Number Sweden | E3404599      |
| ETIM 7.0        | EC000261      |
| ECLASS 8.0      | 27180101      |

# Одобрения

|            |                           |
|------------|---------------------------|
| Одобрения  | C-UL<br>DNV-GL<br>UL      |
| Объяснения | Декларация о соответствии |