

Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.



SV 9635.382

Приборный адаптер

Состояние: 21.05.2024 (Источник: rittal.com/by-ru)

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE

SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



SV 9635.382 - Приборный адаптер 1-пол.

Для крепления коммутационных и защитных устройств.

Функции

Арт. №	SV 9635.382
Исполнение	L2
Принцип действия	Для механического крепления и прямого контактирования электрических устройств на распределительном блоке
Материал	Полиамид Негорючесть согласно UL 94
Цвет	RAL 7035
Указание	В зависимости от желаемого подключения фаз необходимы различные исполнения адаптеров Указанные в таблице технические характеристики для применения в соответствии с UL могут отличаться
Номинальный ток макс.	63 А
Номинальное рабочее напряжение	690 В (AC), 1~
Кол-во полюсов	1-пол.
Кабели подключения (AWG)	AWG 8
Длина кабеля подключения	100 мм
Количество/высота несущих шин	1 / 10 мм
Тип несущих шин	жесткая
Размер	Ширина: 18 мм Высота: 160 мм Глубина: 35 мм
Упаковка	6 шт.
Вес	0,396 кг
Доля меди (кг / штук)	0.021

Функции

Код ТНВЭД	85369095
EAN	4028177934559
ETIM 7.0	EC001531
ECLASS 8.0	27370304

Одобрения

Одобрения	UL + C-UL (listed)
Объяснения	Декларация о соответствии Декларация о соответствии UK