

Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.



SV 9661.345

Шины E-Cu

Состояние: 21.05.2024 (Источник: rittal.com/by-ru)

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE

SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



SV 9661.345 - Шины E-Cu с интегрированными отверстиями

Подходит для непосредственной установки в распределительные шкафы, держатели шин, комбинации PE/PEN в сочетании с комбинированным уголком PE/PEN и соединителем E-Cu.

Функции

Арт. №	SV 9661.345
Описание продукта	Подходит для прямого монтажа в распределительные шкафы, держатели шин 9340.000/.010, 9340.004, 9342.014, 3052.000 и 3073.000. Комбинации PE/PEN в сочетании с комбинированными уголками и соединителем E-Cu.
Материал	E-Cu
Ø hole	11 мм
Размер	Длина: 365 мм
Подходит для	Ширина: = 400 мм
Сечение	Ширина плоских медных шин: 5 мм Толщина плоских медных шин: 30 мм
Упаковка	2 шт.
Вес	0,99 кг
Доля меди (кг / штук)	0.49
Код ТНВЭД	74071000
EAN	4028177546875
ETIM 7.0	EC000329
ECLASS 8.0	27400605

Одобрения

Одобрения

Одобрения	UL + C-UL (listed)
Объяснения	Декларация о соответствии Декларация о соответствии UK