

Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.



SV 9673.643

Секционные монтажные панели

Состояние: 20.05.2024 (Источник: rittal.com/by-ru)

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE

SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



SV 9673.643 - Секционные монтажные панели для боковых стенок секций (внутреннее секционирование)

С или без ввода, для прямого крепления в боковых настенных модулях секции.



Функции

Арт. №	SV 9673.643
Исполнение	без проема
Описание продукта	Для непосредственно крепления к боковым стенкам секций для внутреннего секционирования. Универсальный монтаж коммутационной и управляющей аппаратуры внутри шкафа. Создание дополнительных уровней монтажа. В сочетании с секционными перегородками и боковыми стенками возможно внутреннее секционирование по форме 2, 3 или 4.
Материал	Листовая сталь, 2 мм
Поверхность	Оцинкованная
Комплект поставки	Вкл. крепежные уголки и крепежный материал.
Для высоты секции	300 мм
Размер	Ширина: 302 мм Высота: 293 мм
Подходит для	Ширина: = 400 мм
Упаковка	1 шт.
Вес	3 кг

Функции

Код ТНВЭД	73269098
EAN	4028177562721
ETIM 7.0	EC001900
ECLASS 8.0	27400613