Rittal - The System.

Faster – better – everywhere.





AX 1095.000 Coffrets électriques AX en tôle d'acier

État: 2025-11-02 (La source: rittal.com/ca-fr)



AX 1095.000 - Coffrets électriques AX en tôle d'acier

Le coffret électrique AX avec des bossages insérés dans le toit, la base et les côtés forme une trame au pas de 25 mm identique à celle des armoires électriques VX25. Grâce à ce système unique et breveté, les coffrets électriques AX sont préparés pour tous les possibilités d'extension et de modernisation. Les composants et accessoires peuvent être montés et ajoutés ultérieurement de manière rapide et fiable sur les rails et sans devoir percer.







Caractéristiques

Référence	AX 1095.000	
Avantages	Plus de possibilités d'équipement intérieur grâce aux bossages intégrés respectant la trame au pas de 25 mm qui permettent le montage des rails d'équipement intérieur et le reste de la gamme d'accessoires Obtention de l'indice de protection (homologation UL) grâce au montage du rail pour équipement intérieur sans percer Plan de montage supplémentaire et capacité de charge accrue grâce au rail pour l'équipement de la base Conception et configuration aisées avec le configurateur RiPanel de Rittal	
Matériau	Coffret : tôle d'acier Porte : tôle d'acier, joint polyuréthane moulé « in situ » sur tout le pourtour	
Finition	Enveloppe et porte : apprêt par trempé électrophorèse, revêtement poudre extérieur, laque texturée Plaque de montage : zinguée	
Couleur	RAL 7035	

© Rittal 2025 2

Caractéristiques

Composition de la livraison	Coffret avec porte(s) Plaque(s) passe-câbles dans la base du coffret Plaque de montage Bandeau perforé de porte Serrure : panneton double de 3 mm	
Indice de protection IP selon CEI 60 529	IP 55	
Type selon la norme UL 50E	Type 1 Type 12	
Code IK	IK10	
Dimensions	Largeur: 800 mm Hauteur: 400 mm Profondeur: 300 mm	
Épaisseur de matériau de la porte	2 mm	
Épaisseur du coffret	1,5 mm	
Épaisseur de matériau de la plaque de montage	2 mm	
Dimensions de la plaque de montage (L x H)	750 mm x 375 mm	
Nombre de portes	2	
Nombre de serrures	2	
Verrouillage	Modèle du dispositif de fermeture: Dispositif de verrouillage Serrure à clé: Panneton double de 3 mm	
Plaque passe-câbles	Taille: 5 Nombre: 2	
Matériau de base Tôle d'acier		
Inité d'emballage 1 p.		
Poids net	24.577	
Poids brut 24.889		
Numéro du tarif douanier	94032080	
EAN	4028177995246	

© Rittal 2025 3

Caractéristiques

ETIM 9	EC000261	
ETIM 8	EC000261	
ECLASS 8.0	27180101	

Approbation

Approbation	UL + C-UL (listed)
Certificats	Indice de protection
Explications	Déclaration fabricant
	Déclaration de conformité Déclaration de conformité UK

© Rittal 2025