


# Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.



## HD 1305.600

### Coffret électrique HD à une porte

État: 2026-02-08 (La source: [ittal.com/ca-fr](https://www.ittal.com/ca-fr))



ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE

SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP

# HD 1305.600 - Coffret électrique HD à une porte

Enveloppes qui répondent aux exigences de l'industrie agroalimentaire. Toit incliné de 30° vers l'avant. Joint teinté en bleu pour le distinguer facilement des produits alimentaires



## Caractéristiques

|                             |   |
|-----------------------------|---|
| Référence                   | HD 1305.600   |
| Modèle                      | Coffrets Hygienic Design  |
| Product modification        | From June 2020, the compact enclosure HD, single-door, comes with the new compact enclosure AX mounting plate.<br>Le coffret électrique HD à une porte intègre à compter de juin 2020 la nouvelle plaque de montage du coffret électrique AX. |
| Matériaux                   | Coffret et porte : acier inoxydable AISI 304 (1.4301)<br>Plaque de montage : tôle d'acier<br>Dispositif de verrouillage HD : acier inoxydable AISI 316L (1.4404)<br>Joint : silicone, conforme à la directive FDA 21 CFR 177.2600             |
| Finition                    | Coffret et porte : brossé, grain 400, profondeur de rugosité RA < 0,8 µm<br>Plaque de montage : zinguée<br>Joint : teinté bleu (RAL 5010)   |
| Composition de la livraison | Coffret monobloc<br>Porte avec joint inséré<br>Porte avec charnières à droite, sens d'ouverture réversible<br>Plaque de montage   |

# Caractéristiques

|   |   |
|---|---|
| Dimensions  | Largeur: 390 mm<br>Hauteur à l'avant: 550 mm<br>Hauteur à l'arrière: 669 mm<br>Profondeur: 210 mm |
| Dimensions de la plaque de montage (L x H)        | 330 mm x 475 mm   |
| Angle d'ouverture de la porte                     | 125°  |
| Code IK   | IK08  |
| Matériau de base                                  | Acier inoxydable AISI 304 (1.4301)  |
| Indice de protection IP selon la norme CEI 60 529 | IP 66<br>IP X9  |
| Protection category NEMA                          | NEMA 1<br>NEMA 3<br>NEMA 3X<br>NEMA 4<br>NEMA 4X<br>NEMA 12<br>NEMA 13                            |
| Type selon la norme UL 50E                        | Type 1<br>Type 3<br>Type 3X<br>Type 4<br>Type 4X<br>Type 12<br>Type 13                            |
| Unité d'emballage                                 | 1 p.  |
| Poids net   | 15  |
| Poids brut  | 17  |
| Numéro du tarif douanier                          | 94032080  |
| EAN   | 4028177967458   |
| ETIM 9  | EC000261  |
| ETIM 8  | EC000261  |
| ECLASS 8.0  | 27180101  |

# Approbation

---

|              |   |
|--------------|---|
| Approbation  | UL + C-UL (listed)  |
| Explications | Déclaration de conformité<br>Déclaration de conformité UK |

---