

**Rittal – The System.**

Faster – better – everywhere.



**HD 1319.600**

**Coffret électrique HD à deux portes**

État: 2026-05-07 (La source: [rittal.com/ca-fr](https://www.rittal.com/ca-fr))

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE

SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



# HD 1319.600 - Coffret électrique HD à deux portes

Enveloppes qui répondent aux exigences de l'industrie agroalimentaire. Toit incliné de 30° vers l'avant. Joint teinté en bleu pour le distinguer facilement des produits alimentaires



## Caractéristiques

|  |  |
|--|--|
| Référence                                  | HD 1319.600  |
| Modèle                                     | Coffrets Hygienic Design   |
| Matériau                                   | Coffret et portes : acier inoxydable AISI 304 (1.4301)<br>Plaque de montage : tôle d'acier<br>Dispositif de verrouillage HD : acier inoxydable AISI 316L (1.4404)<br>Joint : silicone, conforme à la directive FDA 21 CFR 177.2600 |
| Finition                                   | Coffret et porte : brossé, grain 400, profondeur de rugosité RA < 0,8 µm<br>Plaque de montage : zinguée<br>Joint : teinté bleu (RAL 5010)  |
| Composition de la livraison                | Coffret monobloc<br>Portes avec joint d'étanchéité inséré<br>Plaque de montage   |
| Dimensions                                 | Largeur: 1.010 mm<br>Hauteur à l'avant: 1.250 mm<br>Hauteur à l'arrière: 1.480 mm<br>Profondeur: 400 mm  |
| Dimensions de la plaque de montage (L x H) | 945 mm x 1.175 mm  |

# Caractéristiques

|   |   |
|---|---|
| Angle d'ouverture de la porte                     | 125°  |
| Code IK   | IK08  |
| Matériau de base                                  | Acier inoxydable AISI 304 (1.4301)  |
| Indice de protection IP selon la norme CEI 60 529 | IP 66<br>IP X9  |
| Protection category NEMA                          | NEMA 1<br>NEMA 3<br>NEMA 3X<br>NEMA 4<br>NEMA 4X<br>NEMA 12<br>NEMA 13  |
| Type selon la norme UL 50E                        | Type 1<br>Type 3<br>Type 3X<br>Type 4<br>Type 4X<br>Type 12<br>Type 13  |
| Unité d'emballage                                 | 1 p.  |
| Poids net   | 91,2 kg   |
| Poids brut  | 92,5 kg   |
| Numéro du tarif douanier                          | 94032080  |
| ETIM 9  | EC000261  |
| ETIM 8  | EC000261  |
| ECLASS 8.0  | 27180101  |
| Description produit                               | Coffret électrique HD, L1010xH1250(H1)x1480(H2)xP400 mm en acier inoxydable 304 (1.4301), avec plaque de montage, avec porte montée sur charnières et joint en silicone |

## Approbation

# Approbation

---

Approbation

UL + C-UL (listed)

---

Explications

Déclaration de conformité

Déclaration de conformité UK

PCF-declaration