

Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.



AX 1485.600

Mini-poignée Confort

État: 2026-01-11 (La source: [ittal.com/ca-fr](https://www.ittal.com/ca-fr))

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE

SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



AX 1485.600 - Mini-poignée Confort

La poignée doit être pivotée pour permettre l'ouverture.

Caractéristiques

| | |
|------------------------------|---|
| Référence | AX 1485.600 |
| Modèle | Pour dispositifs de verrouillage et serrures demi-cylindre |
| Description produit | La poignée déverrouillée s'ouvre en se déployant vers l'avant puis elle est pivotée pour permettre l'ouverture. Pour le montage de serrures semi-cylindriques et dispositifs de verrouillage (selon la norme DIN 18 252). Modèle ASSA et KESO/KABA pour serrure semi-cylindrique. |
| Matériaux | Fonte de zinc Plastique |
| Finition | Revêtement poudre |
| Couleur | RAL 7035 |
| Verrouillage | Modèle du dispositif de fermeture: Pour dispositifs de verrouillage modèle A, le montage de serrures semi-cylindriques d'une longueur totale de 40 ou 45 mm (conformément à la norme DIN 18 252) ou de serrures et boutons-pression d'une longueur de 40 mm |
| Convient au type d'enveloppe | Coffrets AX en polyester |
| Type selon la norme UL 50E | Type 1 Type 3R Type 4 Type 12 |
| Unité d'emballage | 1 p. |
| Poids net | 0.33 |
| Poids brut | 0.346 |
| Numéro du tarif douanier | 83024110 |
| EAN | 4028177952836 |
| ETIM 9 | EC000327 |

Caractéristiques

ETIM 8 EC000327

ECLASS 8.0 27409217

Approbation

Approbation UL + C-UL - FTTA