### Rittal – The System.

Faster - better - everywhere.





## SZ 1485.744 Porte intérieure

État: 2025-12-19 (La source: rittal.com/ca-fr)




# SZ 1485.744 - Porte intérieure pour coffrets électriques AX en polyester

Pour une protection d'accès sécurisée. Séparation des zones d'utilisation et techniques.







#### Caractéristiques

| Référence                         | SZ 1485.744   |
|-----------------------------------|---|
| Matériau                          | Porte et cadre de porte : tôle d'acier  |
| Finition                          | Porte : revêtement poudre, laque texturée<br>Cadre de porte : zingué  |
| Couleur                           | Porte : RAL 7035  |
| Composition de la livraison       | Porte<br>Serrure à panneton double de 3 mm<br>Vis incluses  |
| Possibilités de montage           | Dans les coffrets AX en polyester sur les plots de fixation dans les panneaux latéraux                                    |
| Remarque                          | Dispositif de verrouillage standard à panneton double pouvant être échangé contre d'autres dispositifs de 27 mm, modèle A |
| Convient au type d'enveloppe      | Coffrets AX en polyester  |
| Convient à la largeur             | 400 mm  |
| Convient à la hauteur             | 400 mm  |
| Épaisseur de matériau de la porte | 1 mm  |
|                                   |   |

© Rittal 2025

### Caractéristiques

| Angle d'ouverture de la porte | 105°          |
|-------------------------------|---------------|
| Unité d'emballage             | 1 p.          |
| Poids net                     | 1.94          |
| Poids brut                    | 2.04          |
| Numéro du tarif douanier      | 94039910      |
| EAN                           | 4028177965874 |
| ETIM 9                        | EC000747      |
| ETIM 8                        | EC000747      |
| ECLASS 8.0                    | 27182204      |

© Rittal 2025 3