

# Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.



## SZ 1485.766

### Porte intérieure

État: 2026-02-08 (La source: [ittal.com/ca-fr](https://www.ittal.com/ca-fr))

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE


SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



# SZ 1485.766 - Porte intérieure pour coffrets électriques AX en polyester

Pour une protection d'accès sécurisée. Séparation des zones d'utilisation et techniques.



## Caractéristiques

Référence	SZ 1485.766
Matériaux	Porte et cadre de porte : tôle d'acier
Finition	Porte : revêtement poudre, laque texturée Cadre de porte : zingué
Couleur	Porte : RAL 7035
Composition de la livraison	Porte Serrure à panneton double de 3 mm Vis incluses
Possibilités de montage	Dans les coffrets AX en polyester sur les plots de fixation dans les panneaux latéraux
Remarque	Dispositif de verrouillage standard à panneton double pouvant être échangé contre d'autres dispositifs de 27 mm, modèle A
Convient au type d'enveloppe	Coffrets AX en polyester
Convient à la largeur	600 mm
Convient à la hauteur	600 mm
Épaisseur de matériau de la porte	1 mm

## Caractéristiques

Angle d'ouverture de la porte	105°
Unité d'emballage	1 p.
Poids net	4
Poids brut	4.12
Numéro du tarif douanier	94039910
EAN	4028177965867
ETIM 9	EC000747
ETIM 8	EC000747
ECLASS 8.0	27182204