

# Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.



## EB 1578.500

## Coffrets électriques EB

État: 2026-02-01 (La source: [ittal.com/ca-fr](https://www.ittal.com/ca-fr))



FRIEDHELM LOH GROUP

# EB 1578.500 - Coffrets électriques EB

Coffret mural avec porte et plaque de montage en tôle d'acier. Indice de protection IP 66. Avec charnière 180°. Dispositif de verrouillage interchangeable, même avec des serrures personnalisées.

## Caractéristiques

|   |   |
|---|---|
| Référence                                     | EB 1578.500   |
| Matériaux                                     | Coffret et porte : tôle d'acier, joint polyuréthane moulé « in situ » sur tout le pourtour  |
| Finition                                      | Enveloppe et porte : apprêt par trempé électrophorèse, revêtement poudre extérieur, laque texturée<br>Plaque de montage : zinguée |
| Couleur                                       | RAL 7035  |
| Composition de la livraison                   | Coffret avec porte montée sur charnières<br>Charnière 180°<br>Serrure à panneton double de 3 mm<br>Plaque de montage              |
| Protection category NEMA                      | NEMA 4  |
| Indice de protection IP selon CEI 60 529      | IP 66   |
| Code IK                                       | IK08  |
| Dimensions                                    | Largeur: 300 mm<br>Hauteur: 600 mm<br>Profondeur: 155 mm  |
| Dimensions de la plaque de montage (L x H)    | 275 mm x 585 mm   |
| Épaisseur du coffret                          | 1,38 mm   |
| Épaisseur de matériau de la porte             | 1,25 mm   |
| Épaisseur de matériau de la plaque de montage | 2 mm  |

# Caractéristiques

---

|                          |  |
|--------------------------|--|
| Verrouillage             | Modèle du dispositif de fermeture: Dispositif de verrouillage<br>Nombre de serrures: 2<br>Serrure à clé: Panneton double de 3 mm |
| Matériau de base         | Tôle d'acier   |
| Unité d'emballage        | 1 p.   |
| Poids net                | 9.5  |
| Poids brut               | 9.9  |
| Numéro du tarif douanier | 94032080   |
| EAN                      | 4028177440890  |
| E-Number Sweden          | E3404513   |
| ECLASS 8.0               | 27180101   |

---

# Approbation

---

|              |  |
|--------------|--|
| Approbation  | C-UL<br>UL<br>UL + C-UL (listed)   |
| Explications | Déclaration fabricant<br>Déclaration de conformité<br>Déclaration de conformité UK |

---