Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.





EL 2246.605 Coffrets muraux EL, en 3 parties

État: 2025-11-14 (La source: rittal.com/ca-fr)



EL 2246.605 - Coffrets muraux EL, en 3 parties avec plaque de montage et montants 19" fixes

Coffret mural en 3 parties, prémonté avec : Plaque passe-câbles fermée en haut et en bas, plaque de montage jointe. Indice de protection IP 55.

Caractéristiques

Référence	EL 2246.605	
Modèle	Coffret mural IT avec plaque de montage et montants 19" fixes	
Description produit	Coffret mural avec accessibilité optimale grâce à la partie pivotar	
Matériau	Partie murale et partie pivotante : tôle d'acier de 1,5 mm Vitre : verre sécurit trempé, 3 mm	
Finition	Revêtement poudre	
General colour	RAL 7035	
Couleur	Partie murale et partie pivotante : RAL 7035 Porte vitrée : RAL 7035/7015 (gris ardoise)	
Composition de la livraison	Partie murale avec plaque passe-câbles monobloc en haut et en b et plaque de montage (jointe à la livraison) Partie pivotante avec trame de perforations au pas de 25 mm dans le cadre avant et arrière et deux montants 19", à l'avant, montage fixe Porte vitrée design 1 clé à panneton double N° 5 pour armoires électriques Mini-poignée confort pour dispositifs de verrouillage Serrure de sécurité 3524 E	
Unités de hauteur	6 U	
Dimensions	Largeur: 600 mm Hauteur: 345 mm Profondeur: 373 mm	
Profondeur de montage	320 mm	

© Rittal 2025 2

Caractéristiques

Largeur utile: 502 mm Hauteur utile: 282 mm
216 mm
485 mm x 299 mm
135 mm
IK08
300 N
Tôle d'acier
IP 55
1 p.
23.719
24.967
94032080
4028177324312
EC002500
EC002500
27180208

Approbation

Approbation	Lloyds Register of Shipping	
Approbation	Libyus Register of Shipping	
	UL + C-UL (listed)	

© Rittal 2025