Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.





EL 2253.605 Coffrets muraux EL, en 3 parties

État: 2025-11-16 (La source: rittal.com/ca-fr)



EL 2253.605 - Coffrets muraux EL, en 3 parties avec plaque de montage et montants 19" fixes

Coffret mural en 3 parties, prémonté avec : Plaque passe-câbles fermée en haut et en bas, plaque de montage jointe. Indice de protection IP 55.

Caractéristiques

Référence	EL 2253.605		
Modèle	Coffret mural IT avec plaque de montage et montants 19" fixes		
Description produit	Coffret mural avec accessibilité optimale grâce à la partie pivotan		
Matériau	Partie murale et partie pivotante : tôle d'acier de 1,5 mm Vitre : verre sécurit trempé, 3 mm		
Finition	Revêtement poudre		
General colour	RAL 7035		
Couleur	Partie murale et partie pivotante : RAL 7035 Porte vitrée : RAL 7035/7015 (gris ardoise)		
Composition de la livraison	Partie murale avec plaque passe-câbles monobloc en haut et en be et plaque de montage (jointe à la livraison) Partie pivotante avec trame de perforations au pas de 25 mm dan le cadre avant et arrière et deux montants 19", à l'avant, montage fixe Porte vitrée design 1 clé à panneton double N° 5 pour armoires électriques Mini-poignée confort pour dispositifs de verrouillage Serrure de sécurité 3524 E		
Unités de hauteur	3 U		
Dimensions	Largeur: 600 mm Hauteur: 212 mm Profondeur: 473 mm		
Profondeur de montage	420 mm		

© Rittal 2025 2

Caractéristiques

Dimensions utiles	Largeur utile: 502 mm Hauteur utile: 149 mm
Profondeur de la partie pivotante	316 mm
Dimensions de la plaque de montage (L x H)	485 mm x 165 mm
Profondeur de la partie murale	135 mm
Code IK	IK08
Charge admissible pour la partie pivotante (statique)	150 N
Matériau de base	Tôle d'acier
Indice de protection IP selon CEI 60 529	IP 55
Unité d'emballage	1 p.
Poids net	20.824
Poids brut	21.92
Numéro du tarif douanier	94032080
EAN	4028177324374
ETIM 9	EC002500
ETIM 8	EC002500
ECLASS 8.0	27180208

Approbation

Approbation	Lloyds Register of Shipping	
Approbation	Libyus Register of Shipping	
	UL + C-UL (listed)	

© Rittal 2025