

Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.



AX 2260.960

Coffrets muraux AX en 3 parties

État: 2026-05-28 (La source: rittal.com/ca-fr)

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE

SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



AX 2260.960 - Coffrets muraux AX en 3 parties

Le concept des coffrets muraux AX en trois parties réduit la complexité et améliore la flexibilité. Grâce à la complémentarité des systèmes AX/VX, les coffrets conviennent à différentes applications. La structure en trois parties assure un accès aisé.



Caractéristiques

| | |
|-----------------------------|--|
| Référence | AX 2260.960 |
| Modèle | Coffret mural IT |
| Matériau | Partie murale et partie pivotante : tôle d'acier de 1,5 mm Vitre : verre sécurit trempé, 3 mm |
| Finition | Revêtement poudre |
| Couleur | Partie murale et partie pivotante : RAL 7035 Porte vitrée : RAL 7035/7015 (gris ardoise) |
| Composition de la livraison | Partie murale : plaque passe-câbles pleine en haut et en bas Partie pivotante avec trame de perforations au pas de 25 mm dans le cadre avant et arrière et deux montants 19", à l'avant, montage fixe Porte vitrée design Fermeture de la partie centrale : panneton double de 3 mm Porte vitrée design : avec serrure sécurité 3524 E Mini-poignée Confort |
| Unités de hauteur | 9 U |

Caractéristiques

| | |
|---|--|
| Dimensions | Largeur: 600 mm Hauteur: 478 mm Profondeur: 673 mm |
| Profondeur de montage | 620 mm |
| Dimensions utiles | Largeur utile: 502 mm Hauteur utile: 417 mm |
| Profondeur de la partie pivotante | 516 mm |
| Profondeur de la partie murale | 135 mm |
| Nombre de serrures | 1 |
| Charge admissible pour la partie pivotante (statique) | 450 N |
| Charge admissible pour la partie murale (statique) | 150 N |
| Matériau de base | Tôle d'acier |
| Verrouillage | Modèle du dispositif de fermeture: Mini-poignée Confort Serrure à clé: Serrure de sécurité avec clé N° 3524 E |
| Indice de protection IP selon CEI 60 529 | IP 54 en liaison avec une plaque passe-câbles pleine en haut et en bas |
| Unité d'emballage | 1 p. |
| Poids net | 33 kg |
| Poids brut | 35,333 kg |
| Remarque sur la classification de l'empreinte carbone | Catégorie B : empreinte carbone (sortie d'usine) auto-déclarée calculée approximativement sur la base du poids du produit |
| Numéro du tarif douanier | 94032080 |
| ETIM 9 | EC002500 |
| ETIM 8 | EC002500 |
| ECLASS 8.0 | 27180101 |
| Description produit | Coffret mural AX en 3 parties, L600xH478xP673 mm, 9 U, partie murale : une plaque passe-câbles pleine en haut et en bas, avec mini-poignée Confort |

Approbation

Approbation

UL + C-UL (listed)

Explications

Déclaration de conformité