

# Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.



## AX 2261.565

# Coffrets muraux AX en 3 parties

État: 2026-05-28 (La source: [rittal.com/ca-fr](http://rittal.com/ca-fr))

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE

SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



# AX 2261.565 - Coffrets muraux AX en 3 parties avec filtre de sortie Blue e+

Le concept des coffrets muraux AX en trois parties réduit la complexité et améliore la flexibilité. Grâce à la complémentarité des systèmes AX/VX, les coffrets conviennent à différentes applications. La structure en trois parties assure un accès aisé.



## Caractéristiques

|                             |   |
|-----------------------------|---|
| Référence                   | AX 2261.565   |
| Modèle                      | Coffret mural IT  |
| Matériau                    | Partie murale et partie pivotante : tôle d'acier de 1,5 mm<br>Vitre : verre sécurit trempé, 3 mm  |
| Finition                    | Revêtement poudre   |
| Couleur                     | Partie murale et partie pivotante : RAL 7035<br>Porte vitrée : RAL 7035/7015 (gris ardoise)   |
| Composition de la livraison | Partie murale : plaque passe-câbles pleine en haut et en bas<br>Partie pivotante avec trame de perforations au pas de 25 mm dans le cadre avant et arrière et deux montants 19", à l'avant, montage fixe<br>Porte vitrée design<br>Porte vitrée design : avec serrure sécurité 3524 E<br>Fermeture de la partie centrale : panneton double de 3 mm<br>2 filtres de sortie Blue e+ (joints non montés)<br>Mini-poignée Confort |
| Unités de hauteur           | 15 U  |

# Caractéristiques

|   |  |
|---|--|
| Dimensions  | Largeur: 600 mm<br>Hauteur: 745 mm<br>Profondeur: 673 mm   |
| Profondeur de montage                                 | 620 mm   |
| Dimensions utiles                                     | Largeur utile: 502 mm<br>Hauteur utile: 684 mm   |
| Profondeur de la partie pivotante                     | 516 mm   |
| Profondeur de la partie murale                        | 135 mm   |
| Nombre de serrures                                    | 1  |
| Code IK   | IK08   |
| Charge admissible pour la partie pivotante (statique) | 750 N  |
| Charge admissible pour la partie murale (statique)    | 250 N  |
| Matériau de base                                      | Tôle d'acier   |
| Verrouillage  | Modèle du dispositif de fermeture: Mini-poignée Confort<br>Serrure à clé: Serrure de sécurité avec clé N° 3524 E   |
| Indice de protection IP selon CEI 60 529              | IP 54 en liaison avec une plaque passe-câbles pleine en haut et en bas   |
| Numéro du tarif douanier                              | 94032080   |
| Description produit                                   | AX Coffret mural en 3 parties avec filtre de sortie Blue e+ L600 x H745 x P673 mm, 15 U, partie murale : plaque passe-câbles pleine en haut et en bas, avec mini-poignée Confort |

# Approbation

|              |                           |
|--------------|---------------------------|
| Approbation  | UL + C-UL (listed)        |
| Explications | Déclaration de conformité |