

Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.



SR 2337.235

Cadres pivotants grand format, avec cache

État: 2026-05-23 (La source: rittal.com/ca-fr)

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE

SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



SR 2337.235 - Cadres pivotants grand format, avec cache pour armoires TS, VX SE de largeur 800 mm

Pour baies de largeur 800 mm, 22 - 45 U, avec cache, pour le montage des composants 19".



Caractéristiques

Référence	SR 2337.235
Modèle	Plan 19" décentré
Description produit	Pour le montage des équipements 19" (482,6 mm).
Matériau	Tôle d'acier
Finition	Cadre : zinguée Cache : laqué
Couleur	RAL 7035
Composition de la livraison	Avec système de fermeture à crémone et dispositif de verrouillage à panneton double Matériel pour la fixation
Possibilités de montage	Dans TS/SE avec angle d'ouverture de 130° ou 180°, en fonction du kit de montage choisi
Consigne de montage	Des châssis TS 23 x 73 mm ou TS 17 x 73 mm sont nécessaires en fonction de la situation.

Caractéristiques

Remarque	Consultez les plans détaillés pour connaître les autres options de montage Dans les armoires à deux portes TS, SE de hauteur 1 800 mm ou 2 200 mm, prévoir un cadre pivotant de taille inférieure à cause du système de fermeture
Convient à	Type de coffret: TS VX SE Largeur: = 800 mm Hauteur: ≥ 1.800 mm
Unités de hauteur	36 U
Convient au type d'enveloppe	TS VX SE
Unité d'emballage	1 p.
Poids net	18,147 kg
Poids brut	19,402 kg
Numéro du tarif douanier	94039910
ETIM 9	EC002620
ETIM 8	EC002620
ECLASS 8.0	27189261
Description produit	SR Cadre pivotant grand format, avec cache, pour armoires électriques TS, VX SE, de largeur 800 mm, 36 U, montage latéral