


Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.



AX 2362.010

Toit de protection

État: 2026-01-31 (La source: [ittal.com/ca-fr](https://www.ittal.com/ca-fr))



ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL


IT INFRASTRUCTURE

SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP

AX 2362.010 - Toit de protection pour coffrets électriques AX

Le toit de protection protège le coffret de manière fiable contre l'eau stagnante et autres encrassements grâce à son inclinaison.



Caractéristiques

Référence	AX 2362.010
Description produit	Le toit de protection protège le coffret de manière fiable contre l'eau stagnante et autres encrassements grâce à son inclinaison.
Matériau	Acier inoxydable AISI 304 (1.4301)
Finition	Brossé, grain 240
Composition de la livraison	Matériel de fixation inclus
Possibilités de montage	À visser en cas de contraintes dynamiques
Dimensions	Hauteur: 37 mm
Type selon la norme UL 50E	Type 1 Type 3R Type 4 Type 4X Type 12
Convient à	Type de coffret: AX Largeur: = 500 mm Profondeur: = 210 mm

Caractéristiques

Unité d'emballage	1 p.
Poids net	1.66
Poids brut	2.04
Numéro du tarif douanier	94039910
EAN	4028177938120
E-Number Sweden	E3465264
ETIM 9	EC000744
ETIM 8	EC000744
ECLASS 8.0	27182405

Approbation

Approbation UL + C-UL - FTTA