



Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.



SG 2370.190

Diode permanente

État: 2025-12-24 (La source: [rittal.com/ca-fr](https://www.rittal.com/ca-fr))

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE

SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



SG 2370.190 - Diode permanente pour colonnes de signalisation modulaires

Visibilité totale sur 360° grâce à une technologie optimisée des prismes, nombre d'étages possibles = 5 modules, de même tension.

Caractéristiques

Référence	SG 2370.190
Modèle	Diode permanente
Description produit	Visibilité totale sur 360° grâce à une technologie optimisée des prismes. Nombre d'étages possibles = 5 modules, de même tension.
Avantages	Montage et mise en contact faciles grâce à la fermeture à baïonnette. Configuration de jusqu'à cinq éléments, à tension égale. Éléments disponibles en différentes couleurs et tensions.
Mode de fonctionnement	Une structure modulaire est possible avec des éléments de raccordement, optiques et acoustiques, des lampes à incandescence et des étiquettes signalétiques.
Matériau	Coffret en polyamide Calotte : polycarbonate transparent
Couleur	Bleu
Diamètre	70 mm
Résistance aux crêtes de tension nominale, phase contre phase	2500 V AC
Tension nominale d'isolation	250 V AC
Dimensions	Hauteur: 56 mm
Indice de protection IP selon CEI 60 529	IP 54, lorsqu'un capot de finition ou un module acoustique est monté en partie supérieure
Tension nominale	230 V
Unité d'emballage	1 p.

Caractéristiques

Poids net	0.07
Poids brut	0.082
Numéro du tarif douanier	94054990
EAN	4028177656451
ECLASS 8.0	27371220

Approbation

Approbation	UL + C-UL (listed) UR
-------------	--------------------------