

Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.



SG 2376.011 Module sonore

État: 2026-05-22 (La source: rittal.com/ca-fr)

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE

SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



SG 2376.011 - Module sonore pour colonnes de signalisation modulaires

Pour la signalisation des messages d'alarme et de défaut.

Caractéristiques

| | |
|--|--|
| Référence | SG 2376.011 |
| Modèle | Niveau sonore et 8 tons réglables, 102 dB |
| Description produit | Pour la signalisation des messages d'alarme et de défaut. |
| Matériau | Coffret en polyamide |
| Couleur | Noir |
| Consigne de montage | Montage uniquement à l'extrémité supérieure des modules optiques ou directement sur l'élément de raccordement. |
| Indice de protection IP selon CEI 60 529 | IP 65 |
| Tension nominale | 24 V |
| Unité d'emballage | 1 p. |
| Poids net | 0,087 kg |
| Poids brut | 0,088 kg |
| Numéro du tarif douanier | 85311095 |
| ETIM 9 | EC001261 |
| ETIM 8 | EC001261 |
| ECLASS 8.0 | 27371237 |
| Description produit | SG Signal sonore 102 dB-24V AC/DC |

Approbation

Approbation

Approbation

UL + C-UL (listed)

Explications

Déclaration de conformité