

Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.



AX 2393.300

**Rail pour l'aménagement intérieur
AX**

État: 2026-06-21 (La source: [rittal.com/ca-fr](https://www.rittal.com/ca-fr))

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE

SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



AX 2393.300 - Rail pour l'aménagement intérieur AX

Pour le montage dans le coffret, sans perçage. Le montage sur les surfaces latérales, de base et de toit jusqu'à une charge de 25 N est possible dans les encoches existantes de l'armoire.

Caractéristiques

Référence	AX 2393.300
Description produit	Pour le montage dans le coffret, sans perçage. Le montage sur les surfaces latérales, de base et de toit jusqu'à une charge de 25 N est possible dans les encoches existantes de l'armoire. Variable avec 2 rangées de perforations, procure de la surface de montage supplémentaire pour p. ex. : rails de montage 14 x 39 mm, lampes d'armoire, interrupteur de porte, blocage de porte, supports de goulotte souple.
Avantages	Une seule vis pour la fixation du rail dans le coffret Avec adaptateur pour contact de porte Compatible avec les accessoires VX25 L'indice de protection du coffret est conservé (aucun perçage nécessaire) Équipotentialité automatique Montage ultérieur même si la plaque de montage est installée. Montage possible au-dessus des plaques passe-câbles
Matériau	Tôle d'acier
Finition	Zinguée
Consigne de montage	Pour l'intégration de la lampe à diodes uniquement en liaison avec l'équerre de montage pour l'aménagement intérieur
Convient à	Type de coffret: AX Profondeur: = 300 mm
Unité d'emballage	4 p.
Poids net	0,78 kg
Poids brut	0,792 kg
Numéro du tarif douanier	73269098
ECLASS 8.0	27189234

Caractéristiques

Description produit

AX Rail pour l'aménagement intérieur, pour profondeur : 300 mm