

Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.



SZ 2482.700

**Rallonge d'interfaces avec
raccordement au mur**

État: 2026-06-30 (La source: [rittal.com/ca-fr](https://www.rittal.com/ca-fr))

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE

SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



SZ 2482.700 - Rallonge d'interfaces avec raccordement au mur

Pour prolonger les interfaces – p. ex. des PC industriels et des switchs – de l'intérieur jusqu'à la face extérieure de l'armoire.

Caractéristiques

| | |
|---|---|
| Référence | SZ 2482.700 |
| Modèle | Prise murale RJ45 sur fiche interne |
| Description produit | Pour prolonger les interfaces p. ex. des PC industriels et des switchs de l'intérieur jusqu'à la face extérieure de l'armoire. Le raccordement mural n'est pas plus encombrant qu'une touche. |
| Avantages | Accès rapide lors des travaux d'entretien Maintien de l'indice de protection du coffret Le contre-écrou entame automatiquement la couche de laque ou anodisée pour créer une liaison conductrice. Capot de protection imperdable |
| Matériau | Coffret : laiton Couvercle : aluminium Joint : polyamide |
| Finition | Coffret : nickelé Couvercle : anodisé |
| Longueur | 0,5 m |
| Dimensions | Longueur: 0,5 m |
| Pour épaisseur de panneau (max.) | 1 - 6 mm |
| Indice de protection IP selon la norme CEI 60 529 | IP67 avec le capot de protection fermé |
| Unité d'emballage | 1 p. |
| Poids net | 0,07 kg |
| Poids brut | 0,077 kg |
| Numéro du tarif douanier | 85444290 |

Caractéristiques

| | |
|---------------------|-----------------------------|
| ETIM 9 | EC001408 |
| ETIM 8 | EC001408 |
| ECLASS 8.0 | 19059205 |
| Description produit | Rallonge RJ45 150cm IP66/67 |
