


Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.



SZ 2500.410

Câble de raccordement

État: 2026-06-22 (La source: rittal.com/ca-fr)

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE

SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



SZ 2500.410 - Câble de raccordement

Pour le raccordement rapide et simple des lampes à diodes.

Caractéristiques

Référence	SZ 2500.410
Modèle	Alimentation, 2 pôles (avec prise femelle, sans prise mâle)
Description produit	Pour le raccordement rapide et simple des lampes à diodes.
Couleur	Noir
Longueur	3 000 mm
AWG	AWG 18
Remarque	Identification des pôles : 1 = + / 2 = -
Normes	Câbles de raccordement au réseau : AVL2 Connecteurs de raccordement au réseau : ECBT2
Dimensions	Longueur: 3.000 mm
Tension nominale	24 V (DC)
Unité d'emballage	5 p.
Poids net	0,95 kg
Poids brut	1,046 kg
Numéro du tarif douanier	85444290
ETIM 9	EC001576
ETIM 8	EC001576
ECLASS 8.0	27060402
Description produit	SZ Câbles de raccordement, pour alimentation, 2 pôles, 24 V DC, longueur : 3000 mm

Approbation

Approbation	UR + C-UR (recognized)
Explications	Déclaration fabricant
