Rittal – The System.

Faster - better - everywhere.





SZ 2500.470 Contact de porte

État: 2025-12-15 (La source: rittal.com/ca-fr)



SZ 2500.470 - Contact de porte pour lampe à diodes

Pour le raccordement rapide et simple des lampes à diodes.

Caractéristiques

Référence	SZ 2500.470
Modèle	Avec câble de raccordement
Description produit	Pour le raccordement rapide et simple des lampes à diodes.
Couleur	Noir
Composition de la livraison	Matériel de fixation inclus
Section	0,75 mm²
Longueur	800 mm
AWG	AWG 18
Normes	Câbles de raccordement au réseau : CYJV2 Contact de porte : NKCR
Dimensions	Largeur: 31 mm Hauteur: 78 mm Profondeur: 30 mm Longueur: 800 mm
Raccordement électrique	2,5 A
Tension nominale	230 V (AC) 24 V (DC)
Unité d'emballage	1 p.
Poids net	0.1
Poids brut	0.12
Numéro du tarif douanier	85365019
EAN	4028177809154
E-Number Sweden	E3465314
ETIM 9	EC002626

© Rittal 2025

Caractéristiques

ETIM 8	EC002626
ECLASS 8.0	27189266

Approbation

Approbation	CQC
	CQC-CCC
	UL + C-UL (listed)
Explications	Déclaration de conformité
	Déclaration de conformité UK

© Rittal 2025 3