

# Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.



## SZ 2500.500

## Câble de raccordement

État: 2026-05-05 (La source: [rittal.com/ca-fr](http://rittal.com/ca-fr))

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE

SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



# SZ 2500.500 - Câble de raccordement

Pour le raccordement rapide et simple des lampes à diodes.

## Caractéristiques

Référence	SZ 2500.500
Modèle	Alimentation, 3 pôles (avec prise femelle, sans prise mâle)
Description produit	Pour le raccordement rapide et simple des lampes à diodes.
Couleur	Orange
Longueur	3 000 mm
AWG	AWG 16
Normes	Câbles de raccordement au réseau : AVL V2 Connecteurs de raccordement au réseau : ECBT2
Dimensions	Longueur: 3.000 mm
Tension nominale	100 V - 240 V, 1~, 50 Hz/60 Hz
Unité d'emballage	1 p.
Poids net	0,345 kg
Poids brut	0,359 kg
Numéro du tarif douanier	85444290
ETIM 9	EC001576
ETIM 8	EC001576
ECLASS 8.0	27060402
Description produit	SZ Câbles de raccordement, pour alimentation, 3 pôles, 100-240 V, longueur : 3000 mm, UL

## Approbation

# Approbation

---

Approbation

UR + C-UR (recognized)

---

Explications

Déclaration fabricant

Déclaration de conformité

Déclaration de conformité UK