


Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.



SZ 2508.100

Pattes de fixation murale

État: 2026-01-20 (La source: [ittal.com/ca-fr](https://www.ittal.com/ca-fr))



ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE

SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP

SZ 2508.100 - Pattes de fixation murale pour coffrets électriques AE

Pour la fixation par l'extérieur du coffret. Il suffit d'insérer une « cheville à expansion » de l'extérieur dans le perçage du coffret et de visser la patte de fixation murale de l'extérieur.



Caractéristiques

| | |
|-----------------------------|---|
| Référence | SZ 2508.100 |
| Matériaux | Tôle d'acier |
| Finition | Zinguée |
| Composition de la livraison | Support mural prémonté avec joint et cheville à expansion. |
| Ecartement du mur | 15 mm |
| Possibilités de montage | Pour la fixation par l'extérieur du coffret Il suffit d'insérer une « cheville à expansion » de l'extérieur dans le perçage du coffret et de visser la patte de fixation murale de l'extérieur |
| Convient à | Type de coffret: AE |
| Unité d'emballage | 4 p. |
| Poids net | 0.252 |
| Poids brut | 0.304 |
| Numéro du tarif douanier | 83025000 |
| EAN | 4028177602366 |
| ETIM 9 | EC002625 |
| ETIM 8 | EC002625 |

Caractéristiques

ECLASS 8.0

27189234