

Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.



SZ 2537.000

Mini-poignée Confort

État: 2026-03-05 (La source: [rittal.com/ca-fr](https://www.rittal.com/ca-fr))

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE

SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



SZ 2537.000 - Mini-poignée Confort pour AE avec verrouillage

Pour le montage de serrures semi-cylindriques usuelles de 40 ou 45 mm ainsi que de serrures et boutons-pression d'une longueur de 40 mm.

Caractéristiques

Référence	SZ 2537.000
Modèle	pour serrures semi-cylindriques
Description produit	Préparée pour le montage des dispositifs de verrouillage ou pour le montage des serrures semi-cylindriques usuelles du commerce de 40 ou 45 mm ainsi que des serrures de sécurité et des dispositifs à bouton-poussoir.
Matériau	Fonte de zinc
Couleur	RAL 7035
Possibilités de montage	Montage de la poignée verticalement à partir d'une hauteur de coffret de 380 mm Montage de la poignée horizontalement à partir d'une largeur de coffret de 300 mm La mini-poignée Confort ne peut être montée qu'horizontalement au niveau du point de fermeture inférieur à partir d'une hauteur de coffret de 500 mm À partir d'une hauteur de coffret de 600 mm, la mini-poignée Confort peut être montée à la verticale au niveau du point de fermeture inférieur et pivoter de 180°
Convient au type d'enveloppe	AE avec verrouillage Coffret mural AE avec verrouillage Base AE avec verrouillage
Unité d'emballage	1 p.
Poids net	0,559 kg
Poids brut	0,565 kg
Numéro du tarif douanier	83024110

Caractéristiques

ETIM 9	EC000327
ETIM 8	EC000327
ECLASS 8.0	27189266
Description produit	Mini-poignée Confort RAL 7035