Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.





ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION CLIMATE CONTROL IT INFRASTRUCTURE SOFTWARE & SERVICES



AX 2537.100 - Mini-poignée Confort

La poignée doit être pivotée pour permettre l'ouverture.

Caractéristiques

| Référence | AX 2537.100 |
|------------------------------|--|
| Modèle | Pour dispositifs de verrouillage et serrures demi-cylindre |
| Description produit | La poignée déverrouillée s'ouvre en se déployant vers l'avant puis elle est pivotée pour permettre l'ouverture. Pour le montage de serrures semi-cylindriques et dispositifs de verrouillage (selon la norme DIN 18 252). Modèle ASSA et KESO/KABA pour serrure sem cylindrique. |
| Matériau | Fonte de zinc Plastique |
| Finition | Revêtement poudre |
| Couleur | RAL 7035 |
| Verrouillage | Modèle du dispositif de fermeture: Pour dispositifs de verrouillage modèle A, le montage de serrures semi-cylindriques d'une longueur totale de 40 ou 45 mm (conformément à la norme DIN 18 252) ou de serrures et boutons-pression d'une longueur de 40 mm |
| Convient au type d'enveloppe | AX avec verrouillage à came en tôle d'acier AX IT avec serrure à came Coffret électrique KX Porte partielle VX Pupitre monobloc CX Partie supérieure de pupitre CX Partie centrale de pupitre CX |
| Type selon la norme UL 50E | Type 1 Type 3R Type 4 Type 12 |
| Unité d'emballage | 1 p. |
| Poids net | 0.29 |

© Rittal 2025

Caractéristiques

| Poids brut | 0.3 |
|--------------------------|---------------|
| Numéro du tarif douanier | 83024110 |
| EAN | 4028177938342 |
| ETIM 9 | EC000327 |
| ETIM 8 | EC000327 |
| ECLASS 8.0 | 27189266 |

Approbation

| Approbation | DNV-GL |
|-------------|------------------|
| | UL + C-UL - FTTA |