

Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.



SK 2543.235

Ouïes d'aération

État: 2026-02-08 (La source: [ittal.com/ca-fr](https://www.ittal.com/ca-fr))

SK 2543.235 - Ouïes d'aération

Pour l'aération par convection, montage ultérieur aisé à l'aide de 4 vis.

Caractéristiques

Référence	SK 2543.235
Description produit	Pour l'aération par convection, montage ultérieur aisé à l'aide de 4 vis.
Matériau	Tôle d'acier
Couleur	RAL 7035
Composition de la livraison	Matériel de fixation inclus
Dimensions	Largeur: 330 mm Hauteur: 110 mm Profondeur: 8 mm
Unité d'emballage	4 p.
Poids net	1.568
Poids brut	1.842
Empreinte carbone/UE (sortie d'usine)	6,8 kg CO2 eq (Cat B)
Remarque sur la classification de l'empreinte carbone	Catégorie B : empreinte carbone (sortie d'usine) auto-déclarée calculée approximativement sur la base du poids du produit
Numéro du tarif douanier	73269098
EAN	4028177165274
ETIM 9	EC000331
ETIM 8	EC000331
ECLASS 8.0	27189272

Approbation

Approbation

Certificats

EAC