#### Rittal - The System.

Faster – better – everywhere.





# SZ 2563.300 Plaques passe-câbles en plastique

État: 2025-12-14 (La source: rittal.com/ca-fr)



## SZ 2563.300 - Plaques passe-câbles en plastique avec tétines, pour AX

Percer seulement la tétine en plastique à l'aide d'une pointe et enfiler le câble.

#### Caractéristiques

Référence	SZ 2563.300
Description produit	Percer seulement la tétine en matière plastique à l'aide d'une pointe et enfiler le câble.
Matériau	Matière plastique selon UL 94-V0
Couleur	Proche RAL 7035
Remarque	L'attribution de la taille des plaques passe-câbles figure sur les boîtiers correspondants.
Dimensions	Largeur: 447 mm Profondeur: 149 mm
Convient à	Type de coffret: AX
Plaque passe-câbles	Taille: 3
Indice de protection IP selon CEI 60 529	IP 66 sous réserve de montage approprié
Type selon la norme UL 50E	Type 1 Type 12
Nombre d'introductions de câbles	36 x 5-11
et Ø (mm) minmax.	46 x 10-15
	8 x 15-25
	2 x 19-34
	4 x 26-35
	2 x 26-54
Unité d'emballage	1 p.
Poids net	0.61
Poids brut	0.63
Numéro du tarif douanier	39269097

© Rittal 2025

## Caractéristiques

EAN	4028177935754
E-Number Sweden	E3465290
ETIM 9	EC000211
ETIM 8	EC000211
ECLASS 8.0	27142421

## **Approbation**

Approbation UL + C-UL - FTTA

© Rittal 2025 3