

# Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.



## SZ 2564.300

## Plaques passe-câbles en plastique

État: 2026-01-29 (La source: [ittal.com/ca-fr](https://www.ittal.com/ca-fr))

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE

SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



# SZ 2564.300 - Plaques passe-câbles en plastique avec tétines, pour AX

Percer seulement la tétine en plastique à l'aide d'une pointe et enfiler le câble.

## Caractéristiques

Référence	SZ 2564.300
Description produit	Percer seulement la tétine en matière plastique à l'aide d'une pointe et enfiler le câble.
Matériaux	Matière plastique selon UL 94-V0
Couleur	Proche RAL 7035
Remarque	L'attribution de la taille des plaques passe-câbles figure sur les boîtiers correspondants.
Dimensions	Largeur: 534 mm Profondeur: 149 mm
Convient à	Type de coffret: AX
Plaque passe-câbles	Taille: 4
Indice de protection IP selon CEI 60 529	IP 66 sous réserve de montage approprié
Type selon la norme UL 50E	Type 1 Type 12
Nombre d'introductions de câbles et Ø (mm) min.-max.	28 x 5-11 48 x 10-15 8 x 15-25 2 x 19-34 2 x 26-35 2 x 26-54 1 x 50-110
Unité d'emballage	1 p.
Poids net	0.7
Poids brut	0.736

## Caractéristiques

---

Numéro du tarif douanier 39269097

EAN 4028177935723

E-Number Sweden E3465291

ETIM 9 EC000211

ETIM 8 EC000211

ECLASS 8.0 27142421

## Approbation

---

Approbation UL + C-UL - FTTA